

## Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3106 00 1850445	10/100	21	4010337038931
utan fästklor	3816 00	10	21	4010337038948

### Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

---