

## Vippbrytare 10 AX 250 V~ Kryssbrytare

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
grå	3107 30	10	14	4010337123958

### Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpåliggande IP44

### Tekniska data

- Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.