

**Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~
med orange LED-belysningsselement 230 V~
kronbrytare**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3135 00	1	01	4010337038917
utan fästklor	3845 00	1	01	4010337064398

Egenskaper

- Till skillnad från vippbrytare återgår vipporna på tryckströmbrytare alltid till utgångsläget när man har tryckt på dem.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.
- Kan även användas med vipa 1-knapps.
- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm
Nominell effekt	
- LED/ CFLi:	100 W

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
