

Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3151 00 1850450	10/100	21	4010337038764
utan fästklor	3871 00	10	01	4010337064626

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.