

Insats vipetryckknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 1-polig

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3156 00 1850452	10	01	4010337039099
utan fästklor	3876 00	10/100	01	4010337064695

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.