

Insats vipp-jalusitryckknapp 10 A 250 V~

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3158 00 1850453	10/100	01	4010337039235
utan fästklor	3878 00	10	01	4010337064442

Egenskaper

- Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
- Elektrisk och mekanisk spärr.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.