

**Vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~
med textfält och
orange LED-belysningsselement 230 V~**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
grå	3186 30	1	14	4010337125945

Egenskaper

- Med orange LED-belysningsselement.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpåliggande IP44

Tekniska data

- Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²
- Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

- Textskylt "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" är bifogad.
 - Ledningsindragning 2knappars (tvillingindragning) medföljer.
 - Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
-