

**Vippa med symbol**  
**Ljus**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3285 01	1	01	4010337039600
kritvit blank	3285 03	10	01	4010337039617
kritvit sidenmatt	3285 27	5	01	4010337039631
antracit	3285 28	5	11	4010337039648
alufärg	3285 26	1	11	4010337039624
svart matt	3285 005	5	11	4010337067757
grå matt	3285 015	1	11	4010337110460
rostfritt stål	3285 600	1	11	4010337044994

## Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  - Spänningsprovning kan göras framifrån.
  - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  - Lättåtkomliga spakar för lossning.
  - Slagtålig termoplastsockel.
  - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-