

Vippa med symbol

Dörr

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	3287 66	1	13	4010337039945
antracit	3287 67	1	13	4010337039952
alufärg	3287 65	1	13	4010337039938

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Infälld kapsling IP44

Hänvisningar

- Stödskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.