

Vippa med kontrollfönster

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3290 01	1	01	4010337041610
kritvit blank	3290 03 1850496	10/100	01	4010337041627
kritvit sidenmatt	3290 27 1850497	10	01	4010337041641
antracit	3290 28 1850499	10	11	4010337041658
alufärg	3290 26 1850498	1	11	4010337041634
svart matt	3290 005 1850494	10	11	4010337067047
grå matt	3290 015 1850495	10	11	4010337110491
rostfritt stål	3290 600 1850500	1/5	11	4010337045403

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
 - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
 - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 - Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-