

## Vippa med kontrollfönster

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	3290 66	1	13	4010337041726
antracit	3290 67	1	13	4010337041733
alufärg	3290 65	1	13	4010337041719

## Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Infälld kapsling IP44

## Hänvisningar

- Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.