

**Vippa med kontrollfönster och symbol
Uttag**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3291 01	1	01	4010337067108
kritvit blank	3291 03	10	01	4010337067115
kritvit sidenmatt	3291 27	1	01	4010337067139
antracit	3291 28	1	11	4010337067146
alufärg	3291 26	1	11	4010337067122
svart matt	3291 005	1	11	4010337067092

Egenskaper

- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fästsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.

- Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-

Hänvisningar

- För omkopplingsbara uttag.
-