

Vippa 2fack

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3295 01	10	01	4010337040811
kritvit blank	3295 03 1850475	10/100	01	4010337040828
kritvit sidenmatt	3295 27 1850476	10	01	4010337040842
antracit	3295 28 1850478	10	11	4010337040859
alufärg	3295 26 1850477	10	11	4010337040835
svart matt	3295 005 1850472	10	11	4010337065616
grå matt	3295 015 1850473	10	11	4010337110514
rostfritt stål	3295 600 1850479	1/5	11	4010337045267

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
 - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
 - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 - Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-