

Vippa

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3296 01	10	21	4010337039341
kritvit blank	3296 03 1850466	10/100	21	4010337039358
kritvit sidenmatt	3296 27 1850467	10/100	21	4010337039372
antracit	3296 28 1850469	10/100	11	4010337039389
alufärg	3296 26 1850468	10	11	4010337039365
svart matt	3296 005 1850464	10	11	4010337065593
grå matt	3296 015 1850465	10	11	4010337110521
rostfritt stål	3296 600 1850471	10	11	4010337043867

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
 - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
 - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 - Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-