

Vippa med textfält

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	3299 66	1	13	4010337096771
antracit	3299 67	1	13	4010337096788
alufärg	3299 65	1	13	4010337096764

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Infälld kapsling IP44

Tekniska data

Textskylthöjd: 12 mm

Hänvisningar

- Stölskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.

Leveransen innehåller

- Blank textskylt samt textskyltar med symbolerna "ljus", "ringsignal" och "dörr" medföljer.
