

Rakt stående vipa med kontrollvindu

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	3490 03	1	01	4010337066705
kritvit sidenmatt	3490 27	1	01	4010337066736
antracit	3490 28	1	11	4010337066743
alufärg	3490 26	1	11	4010337066729
svart matt	3490 005	1	11	4010337066668
grå matt	3490 015	5	11	4010337124245

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.

- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-