

Rakt stående vipa 2knappars

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	3495 03 1850489	1	01	4010337065647
kritvit sidenmatt	3495 27 1850490	10	01	4010337065661
antracit	3495 28 1850492	1	11	4010337065678
alufärg	3495 26 1850491	1	11	4010337065654
svart matt	3495 005 1850487	1	11	4010337065630
grå matt	3495 015 1850488	1	11	4010337110606
rostfritt stål	3495 600 1850493	1/5	11	4010337065685

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-