

Rakt stående vippra

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|-------------------|---------------------|-----|----|---------------|
| kritvit blank | 3496 03 1850482 | 10 | 01 | 4010337121664 |
| kritvit sidenmatt | 3496 27 1850483 | 10 | 01 | 4010337066101 |
| antracit | 3496 28 1850485 | 10 | 11 | 4010337066262 |
| alufärg | 3496 26 1850484 | 1 | 11 | 4010337065999 |
| svart matt | 3496 005 1850480 | 10 | 11 | 4010337065944 |
| grå matt | 3496 015 1850481 | 1 | 11 | 4010337110590 |
| rostfritt stål | 3496 600 1850486 | 1/5 | 11 | 4010337066279 |

Egenskaper

- Flytande vippra gör att vippran kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-