

Rakt stående vippra

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	3496 03 1850482	10	01	4010337121664
kritvit sidenmatt	3496 27 1850483	10	01	4010337066101
antracit	3496 28 1850485	10	11	4010337066262
alufärg	3496 26 1850484	1	11	4010337065999
svart matt	3496 005 1850480	10	11	4010337065944
grå matt	3496 015 1850481	1	11	4010337110590
rostfritt stål	3496 600 1850486	1/5	11	4010337066279

Egenskaper

- Flytande vippra gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-