

Insats dragbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3546 00	1	01	4010337064886
utan fästklor	3586 00	1/5	01	4010337064909

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.