

Vippa 2fack med kontrofefönster

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3631 01	1	01	4010337041108
kritvit blank	3631 03	10	01	4010337041115
kritvit sidenmatt	3631 27	1	01	4010337041153
antracit	3631 28	1	11	4010337041160
alufärg	3631 26	1	11	4010337041146
svart matt	3631 005	1	11	4010337065722
grå matt	3631 015	1	11	4010337110552

Egenskaper

- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-