

Täckplatta med kontrollfönster för dragbrytare

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	3638 01	10	01	4010337042433
kritvit blank	3638 03	10	01	4010337042440
kritvit sidenmatt	3638 27	1	01	4010337042464
antracit	3638 28	1	11	4010337042471
svart matt	3638 005	1	11	4010337064350

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklö).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.