

## Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kronbrytare

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
med fästklor	3105 00 1850444	10/100	01	4010337038856
utan fästklor	3815 00	10	01	4010337038863

### Egenskaper

- Kan även användas med vippta 1-knapps.
- Flytande vippta gör att vipptan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklor).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W