

**Jordat uttag 16 A 250 V~ med LED-orienteringsbelysning och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
System 55**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	4170 01	1/5	02	4010337094708
kritvit blank	4170 03	1/5	02	4010337094722
kritvit sidenmatt	4170 27	1/5	02	4010337094746
antracit	4170 28	1/5	02	4010337094753
alufärg	4170 26	1/5	02	4010337094739
svart matt	4170 005	1/5	02	4010337094692
grå matt	4170 015	1/5	02	4010337094715
rostfritt stål (lackerat)	4170 600	1/5	02	4010337094760

Egenskaper

- Jordat uttag med infälld ljuslist.
- De vita LED-lamporna lyser upp en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum.
- Den integrerade skymningssensorn tändar automatiskt LED-lampan för vid skymning och släcker sedan när ljuset är tillräckligt starkt.
- LED-lampan är komplett integrerad i täckplattan och en separat fastklämning är inte nödvändig.
- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Effektförbrukning

- | | |
|------------|----------------------------|
| - Drift: | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA |
| - Standby: | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA |

Ljusstyrka:	0,2 cd
-------------	--------

Inbyggnadsdjup:	29 mm
-----------------	-------

Omgivningstemperatur:	0°C till +40°C
-----------------------	----------------

Ledarmaterial:	Styva och flexibla
----------------	--------------------

Anslutningsarea

- | | |
|--------------------|--|
| - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
|--------------------|--|

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
-