

Jordat uttag 16 A 250 V~ ?klämmor

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	4188 70	10/100	01	4010337116943

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.