

**Jordat uttag 16 A 250 V~
med orange täckplatta och tryckt text "ZSV" (extra säkerhetsförsörjning)**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
orange blank	4188 709	1/5	01	4010337117070

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad monterering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.