

**Jordad uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	4462 66	1/5	13	4010337093497
antracit	4462 67	1/5	13	4010337093503
alufärg	4462 65	1/5	13	4010337093480

**Egenskaper**

- Jordad monterering.

**Tekniska data**

Inbyggnadsdjup: 32 mm

Anslutningsarea  
- För styva och flexibla ledare upp till: 1,5 mm<sup>2</sup> till 2,5 mm<sup>2</sup>

Omgivningstemperatur  
- förbättrat beröringsskydd: 0 °C till 45 °C

**Hänvisningar**

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Vid montage måste även täckramens tätningsslås användas.
- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

## Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.

---