

Uttag med jordningsstift CEBEC 16 A 250 V~ och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---------------|------------|-----|----|---------------|
| kritvit blank | 4485 70 | 1/5 | 01 | 4010337117971 |

Egenskaper

- Med klämmor.
- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

| | |
|--|--|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
| Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Godkänd enligt NF C 61-314:2017.
- Godkänd enligt NBN C 61-112-1:2017.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.