

**Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)  
Skruvklämmor**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	4754 01	1/5	01	4010337114154
kritvit blank	4754 03	1/5	01	4010337114178
kritvit sidenmatt	4754 27	1/5	01	4010337114192
antracit	4754 28	1/5	11	4010337114208
alufärg	4754 26	1/5	11	4010337114185
svart matt	4754 005	1/5	11	4010337114147
grå matt	4754 015	1/5	11	4010337114161

**Egenskaper**

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästlo).

- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Täckram (1- till 5-facks) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
-