

eNet trådlös diagnosapparat

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5304 00 1704046	1	42	4010337774006

Egenskaper

- Indikering av signalkvaliteten på utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden via LED.
- Indikering av trådlösa signaler från sändare som inte är eNet.
- Aktivering, avaktivering av repeaterfunktioner från nätdrivna aktörer, sändare och energisensorer.

Tekniska data

Märkspänning:	DC 3 V
Batteri	
- Typ:	1 x CR 2450N
- UN-nr:	3091
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
- Diagnos är bara möjlig vid inaktiv trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras eller avaktiveras via eNet server version 2.0.

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.