

## System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 2,20 m Komfort BT TX\_44

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|---------------|------------|----|----|---------------|
| kritvit       | 5376 66    | 1  | 02 | 4010337050988 |
| antracit      | 5376 67    | 1  | 02 | 4010337051022 |
| alufärg       | 5376 65    | 1  | 02 | 4010337050865 |

### Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
- Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

#### Med System 3000 brytarinsats

- Korttidsdrift.

#### Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
- Grundbelysningsfunktion.
- Nattbelysningsfunktion.

#### Funktioner med appen Gira System 3000

- Inställning av ljusstyrketröskeln.
- Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).

- Inställning av eftersläpningstiden.
- Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
- Närvarosimulering.
- Avstängningsvarning.
- Drift dagtid.
- Körtest.
- Timerfunktion.
- Larmfunktion.

---

## Tekniska data

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Övervakningsvinkel:            | 180°                  |
| Ljusstyrka                     |                       |
| - Inställningsbart:            | ca 5 till 500 lx      |
| - Fast:                        | Drift dagtid          |
| Känslighet:                    | 0, 25, 50, 75, 100 %  |
| Kapslingsklass                 |                       |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                  |
| - TX_44:                       | IP44                  |
| Eftersläpningstid:             | ca 10 sek till 60 min |
| Monteringshöjd upp till 2,20 m |                       |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 15 m             |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 10 m             |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m |                       |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 10 m             |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 9 m              |
| Sändningseffekt:               | max. 2,5 mW, klass 2  |
| Sändningsräckvidd:             | typ. 10 m             |
| Omgivningstemperatur:          | -20°C till +45°C      |

---