

System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT TX_44

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	5379 66	1	02	4010337124894
antracit	5379 67	1	02	4010337124900
alufärg	5379 65	1	02	4010337124887

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Tidsfördröjningen kan ställas in
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten är fast inställd på 75 %.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Eftersläpningstid	
- Inställningsbart:	10 sek till 30 min
Ljusstyrka	
- Inställningsbart:	ca 5 till 500 lx
- Fast:	Drift dagtid

Känslighet

- Fast inställd på: 75 %

Kapslingsklass

- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44

Monteringshöjd upp till 1,10 m

- Övervakningsområde framåt: max. 32 m
- Räckvidd åt sidorna: max. 19 m

Omgivningstemperatur: -20°C till +45°C

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
