

eNet trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5422 00 1704039	1/5	42	4010337774198

Egenskaper

- eNet trådlös styrenhet DALI används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på DALI lampor.
- Gemensam användning av alla anslutna DALI förkopplingsdon, Broadcast.
- DALI försörjning för max. tolv deltagare.
- Parallellkoppling av upp till sex trådlösa styrenheter DALI Mini för att försörja max. 72 deltagare.
- Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
- Scendrift.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Kortslutnings- och övertemperaturskydd.

Kan ställas in med eNet server:

- Maximal ljusstyrka.
- Dimringshastighet.
- Tidsfördröjning.
- Till- och fränkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotellfunktion.
- Ljusstyrning.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 2 W
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Märkspänning DALI:	DC 16 V
Utgångsström:	max. 24 mA
Anslutningsarea:	max. 4 mm ²

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Trådlös frekvens: 868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m

Mått
- B x H: 53 x 28 mm

Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
