

**eNet trådlöst dimmeraktor 1-kanals
20–500 W/VA**

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---------------|--------------------|----|----|---------------|
| SMA | 5430 00 1704043 | 1 | 42 | 4010337774259 |

Egenskaper

- Den trådlösa eNet-dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
- Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysror.
- Lampskonande tändning.
- Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
- Scendrift.
- Statusvisning med LED.
- Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
- Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
- Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

- Maximal ljusstyrka.
- Dimringsförlopp.
- Dimringshastighet.
- Tidsfördröjning.
- Till- och frånkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotellfunktion.
- Ljusstyrning.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Märkspänning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Förlusteffekt: | max. 4 W |
| Standby: | max. 0,3 W |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Anslutningseffekt

| | |
|---|--------------------|
| - Glödlampor: | 20 till 500 W |
| - HV-halogen: | 20 till 500 W |
| - Lindad transformator: | 20 till 500 VA |
| - Lindad transformator med LV-LED: | 20 till 100 VA |
| - Tronic-transformator: | 20 till 500 W |
| - Elektronisk transformator med LV-LED: | Typ. 20 till 100 W |
| - LED-lampor: | Typ. 3 till 100 W |
| - Kompaktlysrör: | Typ. 3 till 100 W |

Anslutningsarea: max. 4 mm²

Dataledningens längd: max. 3 m

Hänvisningar

- En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
