

eNet trådlös jalousiställdon 1knapp

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	5437 00 1704045	1	42	4010337774297

Egenskaper

- Den trådlösa eNet jalousiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalousier, rulljalousier och markiser, via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
- Positionering av markis och lamell över scenavrop.
- Position för solskydd och skymning kan sparas.
- Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Förhängeskörtid kan sparas.
- Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

- Regleringstid vid riktningsbyte.
- Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
- Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt motorer:	1000 W
Anslutningsarea:	max. 4 mm ²

Hänvisningar

- En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
