

**Insats USB 3.0 Typ A 2-portars
Koppling**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	5684 03	1	01	4010337462064
svart matt	5684 10	1	01	4010337462071

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- Koppling: minst 20 mm

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:

Kaiser Elektronik-dosor

Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02

Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94

Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40