© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach
Kupplung

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	5684 03	1	46,53	01	4010337462064
Schwarz matt	5684 10	1	46,53	01	4010337462071

Technische Daten

Einbautiefe	
- Kupplung:	mind. 20 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:
Kaiser Elektronic-Dosen
Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40