© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
mit grüner Abdeckung und Aufdruck "SV" (Sicherheitsversorgung)

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grün glänzend	4188 707	1/5	18,81	01	4010337117056

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut - starr und flexibel:	
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.