© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~**
**mit Montageplatte**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinweiß | 4440 13 | 10 | 11,75 | 13 | 4010337093060 |

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Leitergut: | starr und flexibel |