© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation System 55

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4755 01	10	10,56	01	4010337093879
blanc brillant	4755 03	10	10,56	01	4010337093893
blanc satiné	4755 27	10/100	10,56	01	4010337093916
anthracite	4755 28	10	11,81	11	4010337093923
teinte alu	4755 26	1/5	16,35	11	4010337093909
noir mat	4755 005	10	16,35	11	4010337093862
gris mat	4755 015	1/5	16,35	11	4010337093886

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	31 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.