© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec zone d inscription, clapet avec fermeture à baïonnette, partie inférieure et supérieure de boîtier
IP66

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	0440 31	1	80,49	14	4010337440314

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Ne convient pas pour nettoyeur à haute pression.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.