© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Kit d appel d urgence
complet avec cadre de finition Gira E2

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	0495 88	1	337,87	34	4010337495888

Caractéristiques

- Module d appel avec lampe de signalisation LED rouge, contact libre de potentiel intégré, bruiteur activable au choix (tonalité continue) ainsi que la possibilité de réglage sur lumière clignotante ou lumière permanente.
- Bouton-poussoir à tirette avec tirette de 2,5 m de long, avec bouton rouge et lampe de tranquillisation dans le boîtier, convient à un montage mural ainsi qu'à un montage sur plafond.
- Bouton-poussoir d arrêt avec touche d arrêt verte.
- Bloc d alimentation encastré 250 mA.
- En option, le set d appel peut être élargi d un bloc pour bureau d infirmières avec transducteur intégré pour signalisation acoustique de l appel, d une touche de présence verte avec lampe de présence ainsi que d une touche d arrêt jaune du bruiteur.

Caractéristiques techniques

Bloc d alimentation	
- Tension d entrée:	AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
- Courant d'entrée:	180 mA
- Tension de sortie:	DC 24 V
- Courant de sortie:	250 mA
Température ambiante:	+ 5 °C à + 40 °C
Longue tirette:	2,5 m
Montage:	Boîtiers

Indications

- Pour une installation selon DIN VDE 0834, utiliser une alimentation en tension sans interruption.
- Pour l extension du set d appel d urgence, les composants peuvent être achetés individuellement.