© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Bascule avec fenêtre de contrôle

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3290 01	1	5,82	01	4010337041610
blanc brillant	3290 03	10/100	5,82	01	4010337041627
blanc satiné	3290 27	10	5,82	01	4010337041641
anthracite	3290 28	10	6,34	11	4010337041658
teinte alu	3290 26	1	9,59	11	4010337041634
noir mat	3290 005	10	9,59	11	4010337067047
gris mat	3290 015	10	9,59	11	4010337110491
acier inoxydable	3290 600	1/5	16,89	11	4010337045403

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.