© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Bascule 2x droite

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	3495 03	1	7,91	01	4010337065647
blanc satiné	3495 27	10	7,91	01	4010337065661
anthracite	3495 28	1	8,49	11	4010337065678
teinte alu	3495 26	1	11,78	11	4010337065654
noir mat	3495 005	1	11,78	11	4010337065630
gris mat	3495 015	1	11,78	11	4010337110606
acier inoxydable	3495 600	1/5	19,02	11	4010337065685

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Test de tension depuis l’avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
- En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.