© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) avec cache orange et impression "ZSV" (alimentation de sécurité supplémentaire)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
orange brillant	4453 709	1/5	21,81	01	4010337117810

Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.