© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
avec cache verte et impression "SV" (alimentation de sécurité)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
vert brillant	4454 707	1/5	24,90	01	4010337117414

Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l étrier de mise à la terre