© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4466 01	10	7,12	21	4010337095088
blanc brillant	4466 03	10	7,12	21	4010337095101
blanc satiné	4466 27	10/100	7,12	21	4010337095125
anthracite	4466 28	10/100	8,86	11	4010337095132
teinte alu	4466 26	10	13,52	11	4010337095118
noir mat	4466 005	10/100	13,52	11	4010337095071
gris mat	4466 015	1/5	13,52	11	4010337095095
acier inoxydable	4466 600	10	21,91	11	4010337095149

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²