© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation**
**Gira F100**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc brillant | 4466 70 | 10 | 8,18 | 01 | 4010337117896 |

**Caractéristiques**

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 29 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.