© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	4755 70	1/5	11,18	01	4010337117513

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.