© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Télécommande RF 4x pour KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
anthracite	5124 00	1	115,94	06	4010337017233

Avec les télécommandes RF pour KNX, la commande devient "mobile" : il est possible de déclencher facilement, par télécommande, la fonction KNX désirée à partir de n importe quel endroit dans la maison. Une fois les touches actionnées, les télécommandes RF pour KNX émettent des télégrammes KNX sans fil, en fonction du réglage des paramètres et si le programme d application a été chargé. Il peut s agir de télégrammes pour commuter, varier l intensité lumineuse ou commander des stores, par exemple. Il est également possible de programmer des fonctions de transmission de valeurs (réglage de l intensité lumineuse et postes secondaires d ambiance d éclairage).

Caractéristiques

- Fonction de confirmation et affichage d envoi et d état via LED bicolore (rouge/vert) séparément pour chaque touche via la fonction d affichage à 2 niveaux.
- Affichage d état en option via des objets de communication d état 1 bit séparés.
- Affichage d envoi et de confirmation désactivable.
- L élaboration, la mise en service et le paramétrage s effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
- Appareil sur piles.

Fonction "Commutation"

- Fonction manette ou touche.
- Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).

Fonction "Modulation"

- Fonction des manettes.
- Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (plus clair - MARCHE, plus foncé - ARRÊT).

Fonction "store"

- Fonction des manettes.
- Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION).
- Paramétrage possible de la durée entre fonction brève et fonction longue.

Fonctions "transmetteur de valeur" et "fonction de poste auxiliaire d ambiance d éclairage"

- Fonction des manettes.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (valeurs 0 à 255, 0 à 100 % ou numéro d ambiance).
- Pour poste secondaire d ambiance : Fonction mémoire possible.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	RF1.R
Mode de mise en service:	Mode S
Tension nominale:	DC 3 V
Piles:	1 x CR 2450N
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Fréquence radio:	868,3 MHz
Puissance d'émission:	max. 20 mW
Portée (champ libre):	env. 100 m
Batterie	
- Type:	CR 2450N
- N° UN:	3091

Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

- La pile est comprise dans la livraison.